



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 50
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 24/10/2022

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE



US20429 MARTIN
OB FO SR
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg -

DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

TOMAIA in U-KNIT elasticizzato, rivestita con fodera traspirante.

SOLETTA U-Power MEMORY FOAM

SUOLA Infinergy + gomma nera

EN 20347:2022 Classe di protezione OB SR FO E

Con la tecnologia infinergy la calzatura offre un'ammortizzazione morbida dinamica restituendo energia al piede.

Inoltre, la sua resistenza all'abrasione, all'usura e alla deformazione lo rende adatto anche per un uso quotidiano.

PUNTALE "AirToe Composite"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

SOLETTA "Save & Flex PLUS"

Resistenza alla perforazione N

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento Acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)

20347:2022

OTTENUTO

≥ 14

N.A.

≥ 14

N.A.

≥ 1100

N.A.

< 10⁹ Ohm

N.A.

≤ 30%

N.A.

≤ 0.2 gr

N.A.

≥ 0.8

N.A.

≥ 15

N.A.

≥ 2

34,4

≥ 20

290,5

25600 cicli

Nessun foro

12800 cicli

Nessun foro

≥ 400 cicli

Nessun danneggiamento

≤ 150

141

≤ 4

1,6

≥ 3

4,2

≤ 12

9,9

≥ 20

28

≥ 0.31

0.39

≥ 0.36

0.42

≥ 0.19

0.23

≥ 0.22

0.24